



在不断发展变化的自动化领域中，如果您需要可靠灵活的传感器解决方案，在这里，有您理想的选择。

- 新的“短小”型超声波传感器，直径为18mm，包括处理单元和输出，长度仅为40mm，在安装空间狭窄的地方也能使用。
- 为了使传感器适应不同的应用，有5种不同的测量方式可供选择。TEACH-IN用于设定开关点模式、窗口模式或检测物体是否存在模式。其温度补偿功能保证了较高的测量精度。

	型号	检测范围	输出方式
端面检测 Head straight	UB300-18GM40-E5-V1	30mm ... 300mm	开关输出, PNP常开 / 常闭
	UB800-18GM40-E5-V1	50mm ... 800mm	开关输出, PNP常开 / 常闭
	UB300-18GM40-I-V1	30mm ... 300mm	模拟量输出 4 mA...20 mA
	UB800-18GM40-I-V1	50mm ... 800mm	模拟量输出 4 mA...20 mA
	UB300-18GM40-U-V1	30mm ... 300mm	模拟量输出 0 V...10 V
	UB800-18GM40-U-V1	50mm ... 800mm	模拟量输出 0 V...10 V
侧面检测 Head angled	UB300-18GM40A-E5-V1	30mm ... 300mm	开关输出, PNP常开 / 常闭
	UB800-18GM40A-E5-V1	50mm ... 800mm	开关输出, PNP常开 / 常闭
	UB300-18GM40A-I-V1	30mm ... 300mm	模拟量输出 4 mA...20 mA
	UB800-18GM40A-I-V1	50mm ... 800mm	模拟量输出 4 mA...20 mA
	UB300-18GM40A-U-V1	30mm ... 300mm	模拟量输出 0 V...10 V
	UB800-18GM40A-U-V1	50mm ... 800mm	模拟量输出 0 V...10 V

适于安装在狭窄空间 FOR MOUNTING IN CONFINED SPACES!

特性 Characteristics

- 从任何方向都可以看到状态指示
- 换能器头在传感器的前端和侧面
- 设定输入
- 可设定检测范围
- 模拟量输出 4 mA...20 mA / 0 V...10 V
- 温度补偿

由于从任何角度都能看到功能显示, 因此在任何安装位置都能知道传感器的当前状态。



德国P+F集团 上海倍加福工业自动化贸易有限公司

地址:上海市闸北区市北工业园区
江场三路219号大楼四楼

邮编:200436

电话:021-66303939

传真:021-66300883

电子信箱:fa-info@cn.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com