


ID-Pad


WCS3-ID70-L1



- Flexible Montage mit Befestigungswinkelsystem
- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Codeschienen-Ausschnitt zur Identifikation und Feinpositionierung
- Umfangreicher Nummernkreis 1 ... 1260

ID-Pad, Polyester-Laminat

Abmessungen



Abmessungen in mm

*Einige ID-Pad-Nummern haben abweichende Längen, siehe zusätzliche Informationen.

Zusätzliche Informationen

Abweichende Standardlänge

Alle ID-Pads haben eine eindeutige Nummer. Die Standardlänge der Codeschiene beträgt 249,6 mm. Bei einigen Codeschienen weicht die Gesamtlänge aufgrund der Codierung ab, da alle Codeschienen mit einem Steg beginnen und enden müssen. Die ID-Pad-Nummer und die Länge der Codeschienen, die von 249,6 mm abweichen, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Auf beiden Seiten ist ein Aufkleber mit der Nummer des ID-Pads (001 ... 1260) angebracht.

ID-Pad-Nummer	Länge [mm]
60	244,8
69	254,4
138	254,4
195	254,4
204	254,4
217	244,8
250	244,8
314	254,4
358	244,8
404	264
457	254,4
463	254,4
508	244,8
509	254,4
517	254,4
518	254,4

Veröffentlichungsdatum: 2023-08-31 Ausgabedatum: 2023-08-31 Dateiname: 184761_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

pf PEPPERL+FUCHS

Zusätzliche Informationen

ID-Pad-Nummer	Länge [mm]
529	235,2
530	254,4
571	254,4
579	244,8
597	244,8
614	244,8
618	254,4
637	254,4
677	244,8
749	240
791	254,4
807	244,8
854	254,4
883	254,4
891	254,4
901	244,8
934	259,2
962	254,4
1038	254,4
1064	254,4
1188	254,4
1246	244,8
1251	254,4
1252	254,4

Das ID-Pad mit der Nummer 529 ist wegen zu geringer Länge für die Produktion gesperrt.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
ID-PAD-Nummer	ID-PAD-Nummer = INT ((gelesene Position - 30) / 312) + 1
Nummernbereich	1 ... 1260
Länge	Typische Länge 249,6 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanische Daten	
Materialstärke	0,7 mm
Material	Polyester-Laminat
Masse	ca. 10 g
Allgemeine Informationen	
Bestellinformationen	bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte ID-PAD-Nummer an