




Verschlussstopfen für Kunststoff-Kabelverschraubungen

BP.PDS.M25L-M32S.PA.GN.K25

- Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
- Zubehör für CG.P*DS.* Größe M25L ... M32S Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz
- Polyamid
- Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehör



Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten	
Schutzart	IP66 / IP68
Material	Polyamid (PA)
Finish	Eigenfarbe grün
Masse	
Einzelkomponente	ca. 3,2 g
Verpackungseinheit	ca. 78 g
Abmessungen	
Durchmesser (D)	14 mm
Außendurchmesser (DO)	22 mm
Stiftlänge (PL)	14 mm
Gesamtlänge (L)	23,5 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Schlagfestigkeit	4 J
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	IMQ 15 ATEX 006X

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-31 Ausgabedatum: 2024-07-31 Dateiname: 309640_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Kennzeichnung	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIC Db
Internationale Zulassungen	
IECEx-Zulassung	IECEx IMQ 15.0001X
Konformität	
Schutzart	EN 60529
Allgemeine Informationen	
Hinweis	Genauere Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern
Liefermenge	25
Lieferumfang	Verschlussstopfen für Kunststoff-Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .