

80
50
15
10
mm

1 Lieferumfang / Scope of delivery

weiß für Ø1,0 - 1,6 mm
white for Ø0.039-0.063 in.
*für Kabel Ø ab ca. 1 for cable Ø approx. Ø 7,5 mm (0.28 in.) bis ca. / to approx. Ø 8,5 mm (0.33 in.)

Adermanager / wire manager
grau für Ø 0,85 - 1,1 mm
grey for Ø0.033-0.043 in.

weiß für Ø1,0 - 1,6 mm
white for Ø0.039-0.063 in.

Connection		PROFINET	RJ45 PIN Nr./No.	Application	
A	B			10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet
W - G	W - O	YE	1	•	•
G - O	O - O	O	2	•	•
W - O	W - G	W	3	•	•
BL	BL	-	4	•	•
W - BL	W - BL	-	5	•	•
O - G	G - BL	BL	6	•	•
W - BR	W - BR	-	7	•	•
BR	BR	-	8	•	•

2 S/FTP Kabelverschraubung aufschieben

min. 50 mm / min. 2 in.
Abisolierlänge / Stripping length

Klemmkäfig / clamping ring

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

Geflechtschirm gleichmäßig um den Kabelmantel drehen/wrap braid shield evenly around cable jacket

2a Aderpaare vorsortieren
5 mm / 0.2 in.

Kabelseite 1
T568A

max. 10 mm / max. 0.4 in.

Kabelseite 2

presort pairs

cable end 1
T568B

cable end 2

2b Aderpaare entdrillen
untwist pairs

Aderpaare in den Adermanager einführen
insert pairs into the wire manager

2c N00000A0013

Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8"

Parallel Presswerkzeug
Parallel Press Tool

N00000B0020

2d Alle Adern bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend

cut all wires protruding max. 0.02 in.

Montagehilfe entfernen
remove assembly aid

3 U/FTP

min. 50 mm / min. 2 in.

Beilaufdraht gewickelt
Drain wire wrapped

Aderpaare entdrillen und Einzeladern sorgfältig glätten
untwist pairs and smooth wires accurately

Aderpaare in den Adermanager einführen
insert pairs into the wire manager

4 S/SFTP

min. 80 mm / min. 3.15 in.

ohne Klemmkäfig ab ca. Ø 8,5 mm
without clamping ring for approx. Ø 0.33 in.

Aderpaare entdrillen und Einzeladern sorgfältig glätten
untwist pairs and smooth wires accurately

Aderpaare in den Adermanager einführen
insert pairs into the wire manager

5 SF/UTP

min. 50 mm / min. 2 in.

Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

max. 10 mm / max. 0.4 in.

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adermanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

9.09.2020

80
150
15
10
mm

