Bestellbezeichnung / Model Number

ICA-16DIO-G16-IO
ICA-16DI-G16-IO

Doc-Nr.:455828


29.09.25

Zulassungen und Zertifikate / Approvals and cerificates


UL-Zulassung / UL approval	cULus Listed, Type 1 enclosure
UL File Number	E223772 „For use in NFPA 79 Applications only“

Elektrischer Anschluss / Electrical connection

ICA-16DIO-G16-IO



ICA-16DI-G16-IO



Anschluss gem. IEC/EN 61076-2-101 / -104 **Connection acc. to IEC/EN 61076-2-101 / -104** **UL cable style CYJV or PVVA, min. ratings 50 V / 4 A / 100 °C**	
IO-Link	M12-Rundsteckverbinder, Style LM (4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert) M12 connector, Style LM (4-pin, connector contacts, screw locking, A-coded)
Ein- Ausgänge **Inputs/Outputs**	M8-Rundsteckverbinder / M8 round plug connector
P	Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert) (4-pin, female contacts, screw locking, A-coded)
Gegenstecker **Mat. connector**	IO-Link: Style LF oder vergleichbar / or similar P: Style LM oder vergleichbar / or similar