

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970305000331

Pepperl+Fuchs SE (生产者) 及 上海倍加福工业自动化贸易有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Pepperl+Fuchs SE (生产者) 及 上海倍加福工业自动化贸易有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Pepperl+Fuchs SE
生产者地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 光电式接近开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.10-2016
生产企业名称: Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
生产企业地址: Lot S12-16a, Street 20 Tan Thuan EPZ Ward Tan Thuan Dong, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

生产者联系信息

名称: Pepperl+Fuchs SE
地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
联系人: 汪巧凤
电话: +65 6799 6530
电子邮箱: cang@sg.pepperl-fuchs.com
自我声明时间: 2020-07-28
自我声明地点: Berlin, Germany
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地址: 上海市市辖区静安区江场三路219号大楼四楼
联系人: Mao Li Qin
电话: 021-66303939623
电子邮箱: MaoLiQin@cn.pepperl-fuchs.com
自我声明时间: 2020-07-28
自我声明地点: Shanghai, China
指定签字人:
签章:

Pepperl+Fuchs SE
Werk Berlin
Kitzingstraße 26-27
12277 Berlin

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305000331

产品系列、型号、规格:

LA28, LK28, LA28/LK28, LA29, LK29, LA29/LK29, LA31, LK31, LA31/LK31, LA39, LK39, LA39/LK39: U_i : 250V (AC), 300V (DC); U_e : 12-240V AC / DC, 24-240V AC / 12-240V DC; 继电器输出: U_e/I_e : 250VAC/DC/2A, 250VAC/DC/3A, 240VAC/3A, 150VDC/3A; 使用类别: AC-12, DC-12; 动作距离: 0-10m, 0-20m, 0-30m, 0-65m, 0-120m, 0-300m; f : 0-20Hz, 0-25Hz; 外壳防护等级: IP67; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Pepperl+Fuchs SE
地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
联系人: 汪巧凤
电话: +65 6799 6530
电子邮箱: cang@sg.pepperl-fuchs.com
自我声明时间: 2020-07-28
自我声明地点: **Pepperl+Fuchs SE**
指定签字人: **Werk Berlin**
签章: **Kitzingstraße 25-27**
12277 Berlin

授权代表信息

名称: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地址: 上海市市辖区静安区江场三路219号大楼四楼
联系人: Mao Li Qin
电话: 021-66303939623
电子邮箱: MaoLiQin@cn.pepperl-fuchs.com
自我声明时间: 2020-07-28
自我声明地点: Shanghai, China
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305000331

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

LK 39 - Z 31-40A-116
(1) (2) (3) (4)

(1) Type/类型

LA/LK: Thru-beam type 对射型, AC/DC supply 交流/直流供电, set (emitter & receiver) 一套(发射器和接收器), rectangular photoelectric proximity switches 矩形光电式接近开关
LA: Thru-beam type 对射型, AC/DC supply 交流/直流供电, emitter 发射器, rectangular photoelectric proximity switches 矩形光电式接近开关
LK: Thru-beam type 对射型, AC/DC supply 交流/直流供电, receiver 接收器, rectangular photoelectric proximity switches 矩形光电式接近开关

(2) Series/系列

28, 29, 31, 39

产品基本外形尺寸(见32系列的描述), 28, 29没有区别, 只是销售市场不一样。

The main difference lies in the different housing dimensions. This allows fulfilling the various installation conditions within the applications. Between series 28 and 29 are no considerable differences.

(3) Feature description/特性描述

Z: Timing function 计时功能

FC: Strong penetrating light, can be used in smoke occasions 特强穿透光, 可用于烟雾场合

F1: The emitted light is fixed at a frequency of 25kHz 发射光为固定频率 25kHz

F2: The emitted light is fixed at a frequency of 30kHz 发射光为固定频率 30kHz

Blank (空白) Basic type, without the above feature 基本型, 不带上述特性

LAS: The emitted light is laser 发射光为激光

(4) Code/代码

25: light ON 亮透

31: SPDT-Single pole dual relay output 单刀双置继电器输出

40a: Electrical type bright/dark adjustor 电气式亮透/暗透调节

92: 4-pin M12 metal plug, meet European standards 4芯 M12 金属插头, 符合欧洲标准

115: cable connection 电缆连接

116: terminal box connection 接线盒连接

SET: product is shipped with installation accessories 产品发货时带安装固定附件

7675: Deviation from the standard model, different laser module, beam widened 偏离标准模式, 不同的激光模块, 光束变宽

生产者联系信息

名称: Pepperl+Fuchs SE
地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
联系人: 汪巧凤
电话: +65 6799 6530
电子邮箱: cang@sg.pepperl-fuchs.com
自我声明时间: 2020-07-28
自我声明地点: Berlin, Germany
指定签字人: Pepperl+Fuchs SE
印章: Werk Berlin

Kitzingstraße 25-27
12277 Berlin

授权代表信息

名称: 上海倍加福工业自动化贸易有限公司
地址: 上海市市辖区静安区江场三路219号大楼四楼
联系人: Mao Li Qin
电话: 021-66303939623
电子邮箱: MaoLiQin@cn.pepperl-fuchs.com
自我声明时间: 2020-07-28
自我声明地点: Shanghai, China
指定签字人: [Signature]
印章: [Seal]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。