



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303003369

认证委托人名称: Pepperl+Fuchs SE
 认证委托人地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
 生产者名称: Pepperl+Fuchs SE
 生产者地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
 生产企业名称: Pepperl+Fuchs Asia Pte. Ltd.
 生产企业地址: 15 Pioneer Turn, Singapore 627577

产品名称: 电源模块
 系列、规格、型号: PSU1100-J1 系列
 PSU1200-J2 系列

标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010、GB/T 3836.7-2017、
 GB 3836.8-2014、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 11 月 23 日 有效期至: 2025 年 11 月 22 日
 首次发证日期: 2020 年 11 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准: 



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322303003369

APPLICANT: Pepperl+Fuchs SE
ADDRESS: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
MANUFACTURER: Pepperl+Fuchs SE
ADDRESS: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
FACTORY: Pepperl+Fuchs Asia Pte. Ltd.
ADDRESS: 15 Pioneer Turn, Singapore 627577

PRODUCTNAME: Power supply unit
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: PSU1100-J1 series
 PSU1200-J2 series
STANDARDS: GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010、GB/T 3836.7-2017、
 GB 3836.8-2014、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Valid from:November 23, 2020 **Valid until:** November 22, 2025

Date of original certification:November 23, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA’s website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:



 Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303003369

附件

产品名称: 电源模块

型号规格: PSU1100-J1-b-c
PSU1200-J2-b-c

b stands for **, which can be: DC, AC;

DC: input 18~36 VDC, 5.3A;

AC: input AC 115 / 230 VAC, 1.5A

c stands for any number of characters *, Option, not related to explosion-proof performance.

N0: standard

防爆标志: Ex e q IIC T4 Gb (PSU1100-J1系列)
Ex tD A21 IP66 T85°C (PSU1100-J1系列)
Ex nA q IIC T4 Gc (PSU1200-J2系列)
Ex tD A22 IP66 T85°C (PSU1200-J2系列)

使用环境温度范围: -20°C~+65°C

电气参数:

b 代码	输入	输出
DC	18~36V DC, 5.3A	24 V, 3.3 A (SELV)
AC	115~230 V, 1.5 A	

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303003369

认证委托人名称: Pepperl+Fuchs SE
 认证委托人地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
 生产者名称: Pepperl+Fuchs SE
 生产者地址: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
 生产企业名称: Pepperl+Fuchs Asia Pte. Ltd.
 企业地址: 15 Pioneer Turn, Singapore 627577
 产品名称: VisuNet 系列防爆电源单元
 系列、规格、型号: PSU1100-J1-b-c
 PSU1200-J2-b-c
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.7-2017、
 GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月29日

有效期至: 2025年11月22日

首次发证日期: 2020年11月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322303003369

APPLICANT: Pepperl+Fuchs SE
ADDRESS: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
MANUFACTURER: Pepperl+Fuchs SE
ADDRESS: Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
FACTORY: Pepperl+Fuchs Asia Pte. Ltd.
ADDRESS: 15 Pioneer Turn, Singapore 627577

PRODUCT: VisuNet Power Supply Unit
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: PSU1100-J1-b-c
PSU1200-J2-b-c

STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.7-2017、
GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Refer to the attachment for detailed information.

Valid from: April 29, 2023

Valid until: November 22, 2025

Date of original certification: November 23, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

s 0008617



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303003369

附 件

产品名称: VisuNet系列防爆电源单元

型号规格: PSU1100-J1-*b-c*: (适用于1区、21区)

PSU1200-J2-*b-c*: (适用于2区、22区)

*b*代表电气参数, 可为DC (18V~36VDC输入) 或AC (115/230VAC输入);
*c*代表其他可选项, 可为N0 (标准型) 或其他任意位字母, 与防爆性能无关。

防爆标志: Ex eb q IIC T4 Gb (PSU1100-J1系列)

Ex tb IIIC T85° C Db (PSU1100-J1系列)

Ex ec q IIC T4 Gc (PSU1200-J2系列)

Ex tc IIIC T85° C Dc (PSU1200-J2系列)

电气参数: PSU1100-J1-DC-*c*, PSU1200-J2-DC-*c*:

输入参数: 18~36VDC 5.3A

输出参数: 24VDC 3.3A (SELV)

PSU1100-J1-AC-*c*, PSU1200-J2-AC-*c*:

输入参数: 115/230VAC 1.5A

输出参数: 24VDC 3.3A (SELV)

相关报告编号: 2023S17402-011138

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322303003369

附 件

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

1) 产品使用环境温度范围：-20℃~+65℃。

2) 产品在现场使用时，应注意确保其安装环境不存在强静电积累，以防产生刷形放电，引起点燃危险。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司