

Pepperl+Fuchs GmbH  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-2232A  
Date / Datum: 2017-03-27

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



### Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

### Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
DK20... DKE20... DK21... DKE21... DK31... DK34... DK35... DF20... DFE20... DF30...	Print mark contrast sensor/ Druckmarken-Kontrasttaster

The „...“ marked parts of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „...“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

### Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 60947-5-2:2007-12 EN 60947-5-2/A1:2012-11
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN 50581:2012-09

### Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



### Signatures / Unterschriften

Berlin, 2017-03-27

ppa. Hinrik Weber  
Factory Automation –  
Director Business Unit Opto

i.V. Dr. Lutz Lohmann  
Factory Automation –  
Manager Development Opto KOS

## ■ ANNEX TYPE CODE

The „...“ marked parts of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „...“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

<b>Nomenclature / Nomenklatur</b>								
Series / Serie		Operating distance, only for triangulation sensors / Oberste Tastbereichsgrenze, nur bei Tastern		Customer specific assembling in- struction, optional / Sonderausfüh- rungsnummern, optional		Special options, optional / spezielle Optionen, optional		Y-Variants, optional / Y-Varianten, optional
<b>I</b>	-	<b>II</b>	-	<b>III</b>	-	<b>IV</b>	-	<b>V</b>
DK20 DKE20 DK21 DKE21 DK31 DK34 DK35 DF20 DFE20 DF30	-	Any number and letter combination or a number range consisting of two sets of numbers sepa- rated by a “ - ” / Jede Zahlen- und Buch- stabenkombi-nation oder Bereichsangabe beste- hend aus zwei Zahlen getrennt durch „-“	-	Any number with 4 digits / jede 4- stellige Zahl	-	Options in any number and order consisting of a slash, followed by up to 10 alpha- numeric characters / Optio- nen in jeglicher Anzahl und Kombination bestehend aus “/” gefolgt von bis zu 10 alphanumerischen Zeichen	-	Y followed by up to six digits / Y gefolgt von bis zu 6 Zahlen