

Pepperl+Fuchs GmbH
 Lilienthalstraße 200
 68307 Mannheim
 Germany
 Phone +49 621 776-0
 Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-4131
 Date / Datum: 2018-11-22

Copyright Pepperl+Fuchs
 www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives and standards**.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien und Normen** entsprechen.

Productfamily / Produktfamilie

Productfamily / Produktfamilie	Description / Beschreibung
ENI58PL-*****_****_****	Incremental Encoder

The „*“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.
 Die mit „*“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EN 61000-6-2:2005
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN 50581:2012-09

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2018-11-22

Stefan Horvatic
 i.V. Stefan Horvatic
 Leiter Innovation Unit Drehgeber /
 Head of Innovation Unit Encoder

Markus Egerer
 i.A. Markus Egerer
 Produktmanagement Drehgeber /
 Product Management Encoders

■ ANNEX TYPE CODE

The „*“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „*“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

Product Family Produkt Familie	Shaft Type Wellenart	Shaft diameter Wellendurchmesser	Flange Type Flansch	IP Protection Class IP Schutzart	Pulse Count Impulszahl	Electrical Interface Elektrische Schnittstelle	Exit Position Abschlussabgang	Electrical Connection Type Anschlussart
ENI58PL	- S, R	06, 10, 12, 14, 15, U2, U3	CA, SA, QA, DA	5, 7	- 1024	CGR	- A, R	C1, C2, C5, CA, AA, AB, BD, BE