

Pepperl+Fuchs AG
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-4419
Date / Datum: 2019-07-17

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs AG declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

*Die Pepperl+Fuchs AG erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.*

Product family / Produktfamilie

Product / Produkt	Description / Beschreibung
V45-a-c-dM-e-g	Cordset, RJ45 connector

The "a", "c", "d", "e" and "g" marked letters of the type code are place-holders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „a“, „c“, „d“, „e“ und „g“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN 50581:2012

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2019-07-17

ppa. Dr. Thomas Sebastiany
Director Business Unit SYSTEMS

i.V. Erwin Schmidt
Product Manager

ANNEX TYPE CODE

The "a", "c", "d", "e" and "g" marked letters of the type code are place-holders and can be replaced by the following code:

Die mit „a“, „c“, „d“, „e“ und „g“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

V45-a-c-dM-e-g	
V45	Connector type
a	G = Straight; W = Angled; G-C5 = Straight Cat5; W-C5 = Angled Cat 5; G-C6 = Straight Cat6; W-C6 = Angled Cat6; GP = Straight Push Pull
c	-
d	(blank = Grey; BK = Black; BL = Blue; BN = Brown; GN = Green; YE = Yellow; OR = Orange; RD = Red; VT = Violet; WT = White) + length in m
e	Jacket Material (PUR; PVC; PUR-U; PUR-U/ABG; PUR-U5/ABG; PVC-U; PUR-U/0,75; PUR-ABG; PVC-ABG; PUR-A; PUR-R1; PUR-R2; PUR-R3; PUR-O1; PUR-O2; PUR-O3; POC; PUR-O1S; PUR-O2S; PUR-O3S; TPE; PP; PUR-E1, PUR-E2; PUR-E3; PUR-E1S; PUR-E2S; PUR-E3S)
g	blank = standard; Y followed by any number = special version