

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-4573A
Date / Datum: 2020-09-03

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

Product family / Produktfamilie

Product / Produkt	Description / Beschreibung
V15L-a-c-dM-e-V15L-f-g	Connecting cable, M12 to M12 connector

The "a", "c", "d", "e", "f" and "g" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit "a", "c", "d", "e", "f" und "g" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2020-09-03

ppa. Dr. Thomas Sebastiany
Director Business Unit SYSTEMS

i.V. Erwin Schmidt
Product Manager

ANNEX TYPE CODE

The "a", "c", "d", "e", "f" and "g" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit "a", "c", "d", "e", "f" und "g" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

V15L-a-c-dM-e-V15L-f-g	
V15L	Connector type
a, f	G = Straight; W = Angled
c	Blank = Standard; 4-pole; GN = Green connector head; GY = Grey connector head; S = Safety, Yellow connector head
d	Color (blank = Grey; BK = Black; BL = Blue; BN = Brown; GN = Green; YE = Yellow; OR = Orange; RD = Red; VT = Violet; WT = White) + length in m
e	Jacket Material (PUR; PVC; PUR-U; PUR-U/ABG; PUR-U5/ABG; PVC-U; PUR-U/0,75; PUR-ABG; PVC-ABG; PUR-A; PUR-R1; PUR-R2; PUR-R3; PUR-O1; PUR-O2; PUR-O3; POC; PUR-O1S; PUR-O2S; PUR-O3S; TPE; PP; PUR-E1, PUR-E2; PUR-E3; PUR-E1S; PUR-E2S; PUR-E3S)
g	blank = Standard; Y followed by any number = Special version