

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-4667A  
Date / Datum: 2021-10-25

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



#### Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

#### Product family / Produktfamilie

Product / Produkt	Description / Beschreibung
V15S-a-b-c	M12 male A-coded 5-pin field attachable connector

The "a", "b" and "c" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit "a", "b" und "c" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

#### Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Supplemental Standards Sonstige Normen	Remarks Bemerkungen
IEC 61076-2-101:2012	Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-101: Circular connectors - Detail specification for M12 connectors with screw-locking

#### Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



#### Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2021-10-25

i.V.

i.V. Sebastian Stöber  
Director Business Unit SYSTEMS

i.V.

i.V. Simon Wagner  
Product Manager

#### ANNEX TYPE CODE

The "a", "b" and "c" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit "a", "b" und "c" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

V15S-a-b-c	
V15S	Connector type
a	G = Straight; W = Angled; GV4A = Straight stainless steel nut; WV4A = Angled stainless steel nut
b	ABG = Shielded; PG7 = 4-6mm sheath diameter; PG9 = 5-8mm sheath diameter; PG11 = 8-10mm sheath diameter
c	PG9 = 5-8mm sheath diameter; PG11 = 8-10mm sheath diameter