



Mannheim, 2021-05-18

i.V. R. Wessels
i.V. Rolf Wessels
Business Unit Director
HMI & MCC

i.V. Marc Seißler
i.V. Dr. Marc Seißler
Head of Product Management
HMI

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstrasse 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-5046
Date / Datum: 2021-05-18

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



■ Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte den genannten Europäischen Richtlinien und Normen entsprechen.

■ Product Family / Produktfamilie

Product Family / Produktfamilie	Item number / Artikelnr.	Description / Beschreibung
EXTA4-N-XX-XXXXX- XXXXX-XX-XX	70101000-*	Industrial Keyboard & Mouse

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE.

Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

■ Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2014/30/EU (EMC) (L96/79-106)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61326-1:2013 (Industrial locations)
2011/65/EU (RoHS) (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

■ ANNEX TYPE CODE

The „X“ marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit „X“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

EXTA4-X-XX-XXXXX-XXXXX-XX-XX			
Variable	Feature	Option	Description
EXTA4-	Technology	EXTA4-	Industrial Keyboard & Mouse
X-	Certification	N	Industrial, non-ex general purpose
XX-	Housing	NN-	no housing, panel mounting
		F1-	Standard housing with mounting options
		T1-	Desktop housing
XX	Mouse	K4	Capacitive Touchpad
		K6	Joystick
		K8	Optical Trackball
XXX-	Layout	US0-	US-International Layout
		DE0-	German Layout
		FR0-	French Layout
		XXX-	<i>other layout options</i>
XXX	Cable Length	U10	1 m
		U18	1,8 m
		U50	5 m
XX-	Connector	CF-	Cable ends with crimped ferrules
		UA-	2x USB type A male connectors
XX-	Mounting	NP-	Panel mounting
		T1-	No mounting – Desktop housing
		G1-	GXP One-Arm installation to AG-XX00
		G2-	GPX Double-Arm installation to AG1
		H1-	Hinged version for VisuNet FLX
		C1-	Cabinet / horizontal installation on a vertical housing (Wall mounting)
XX	Options	N0	Standard
		UV	UV-resistant front foil