



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2024-01-08

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-6813  
Date / Datum: 2024-01-08

Copyright Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com



i.V. Hilmar Hofmann  
RnD Manager Business Unit Industrial  
Vision Components

i.V. Markus Karch  
Product Manager Business Unit Industrial  
Vision Components

Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

Products / Produkte

| Product / Produkt       | Item number | Description / Beschreibung   |
|-------------------------|-------------|--|
| PUS-F161-B28-PXV        | 70150042    | Safe Evaluation Unit<br>Hardware: 11-11-02-07<br>Firmware: 05-00-05-43 |
| PUS-F161-B31-PXV        | 70150043    | Safe Evaluation Unit<br>Hardware: 11-11-02-07<br>Firmware: 05-01-02-33 |
| PUS-F161-B31-WCS        | 70146865    | Safe Evaluation Unit<br>Hardware: 11-11-03-07<br>Firmware: 05-01-03-27 |
| PUS-F161-B31-WCS-Y34575 | 70150048    | Safe Evaluation Unit<br>Hardware: 11-11-03-07<br>Firmware: 05-01-03-27 |

Certificates / Zertifikate

| Certificate / Zertifikat | Issuer ID / Aussteller ID |
|--------------------------|---------------------------|
| 01/205/5910.00/22        | 0035                      |

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

| ID   | Issuer / Aussteller  |
|------|--|
| 0035 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH<br>Zertifizierungsstelle für Maschinen<br>Am grauen Stein<br>51105 Köln |

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

| EU-Directive / EU-Richtlinie  | Standards / Normen  |
|-------------------------------|---|
| EMC 2014/30/EU (L96/79-106)   | EN 61000-6-2:2005<br>EN 61000-6-4/A1:2011<br>EN 61000-6-4:2007<br>EN 55011:2009+A1:2010   |
| LVD 2014/35/EU (L96/357-374)  | EN 50178:1997   |
| MD 2006/42/EC (L157/24-86)    | EN 61800-5-2:2007/2017<br>EN ISO 13849-1:2015<br>EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015<br>EN 61508 Part 1-7 :2010<br><br>EN 60204-1:2018 ( in extracts)<br>EN ISO 13850:2015 ( in extracts)<br>EN ISO 13851:2019 ( in extracts) |
| RoHS 2011/65/EU (L174/88-110) | EN IEC 63000:2018-12  |