

■ ANNEX TYPE CODE

The „*“ marked letters of the type code are placeholders and replaced by the following code:

Die mit „*“ markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

| Produkt Familie <i>Product Family</i> | Gehäuse-Größe <i>Housing size</i> | Gehäuse-material <i>Housing material</i> | Geräte-art <i>Device type</i> | | Adap-tierung <i>Mount-ing</i> | Fre-quenz-bereich <i>Fre-quency range</i> | Mess-größe <i>Measur-ment value</i> | Mess-bereich | | Funktio-nale Si-cherheit <i>Function-al Sa-fety</i> | Ex-Schutz + Temperatur-bereich <i>Ex-Protection + Tempera-ture range</i> | Schut-zart <i>In-gress Pro-tec-tion</i> | | Schnit-tstel-lentyp <i>Inter-face</i> | Schalt-aus-gang <i>Swit-ching chan-nel</i> | An-schluss <i>connector</i> |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| VIM | 8 | * | ** | - | * | * | * | ** | - | * | * | * | - | *** | * | *** |
| | 8 | 2; 4; D | PU; PL; PP | - | S | 0...9; A...Z | 0; P; V; G; T; A; D; B; C | 01; 02; 04; 06; 08; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 64; C8 | - | 0; 1; 2 | 1; B | E | - | I42 | 0; 1; 2; W | V19; K28; K58; KA8; C28; C58; CA8; M28; M58; MA8; |