

Pepperl+Fuchs SE  
 Lilienthalstraße 200  
 68307 Mannheim  
 Germany  
 Phone +49 621 776-0  
 Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-6993  
 Date / Datum: 2023-02-07

Copyright Pepperl+Fuchs  
 www.pepperl-fuchs.com



**Declaration of conformity / Konformitätserklärung**

We, Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the **products** listed below are in conformity with the listed **European Directives** and **standards**.

Die Pepperl+Fuchs SE erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten **Produkte** den genannten **Europäischen Richtlinien** und **Normen** entsprechen.

**Product family / Produktfamilie**

Product / Produkt	Description / Beschreibung
V112S-a-dM-e-V112-f-g	Connection cable female to male, M12, 12-pin

The "a", "d", "e", "g" and "f" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the code described in ANNEX TYPE CODE. Die mit "a", "d", "e", "g" und "f" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch den Schlüssel ersetzt werden der in ANNEX TYPE CODE beschrieben ist.

**Directives and Standards / Richtlinien und Normen**

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018

Supplemental Standards Sonstige Normen	Remarks Bemerkungen
EN 61076-2-101:2012	Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-101: Circular connectors - Detail specification for M12 connectors with screw-locking

**Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung**



**Signatures / Unterschriften**

Mannheim, 2023-02-07

i.V. Sebastian Stöber

Vice President Business Unit Systems

i.V. Simon Wagner

Product Manager

**ANNEX TYPE CODE**

The "a", "d", "e", "f" and "g" marked letters of the type code are placeholders and can be replaced by the following code:

Die mit "a", "d", "e", "f" und "g" markierten Stellen im Typenschlüssel sind Platzhalter und können durch folgenden Schlüssel ersetzt werden:

V112S-a-dM-e-V112-f-g	
V112S V112	Connector type
a	G = Straight; W = Angled
d	Color (blank = Grey; BK = Black; BU = Blue; BN = Brown; GN = Green; YE = Yellow; OR = Orange; RD = Red; VT = Violet; WT = White) + length in m
e	Jacket Material (PUR; PVC; PUR-ABG; PVC-ABG)
f	See headstyle (a)
g	Blank = Standard; Y followed by any number = Special version