

EU-Declaration of conformity

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

en/fi

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. /Nro: **DOC-3008C**
Date /Päivämäärä:
2023-09-15

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Declaration of conformity / Vaatimustenmukaisuusvakuutus

We Pepperl+Fuchs SE declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Pepperl+Fuchs SE vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että alla luetellut tuotteet ovat yhdenmukaisia lueteltujen EU-direktiivien ja standardien kanssa.

Products / Tuotteet

Products Tuotteet	Itemnumber Tuotenumero	Description Kuvaus
NEB6-12GM50-E2-5M	231711	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E2-V1	231715	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E3	231712	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E3-V1	231716	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E0	231717	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E0-5M	70169429	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E0-V1	231721	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E1	231718	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E1-V1	231722	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E2	231719	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E2-V1	231723	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E3	231720	Inductive sensor
NEN10-12GM50-E3-V1	231724	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E0	231708	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E0-V1	231713	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E1	231709	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E1-V1	231714	Inductive sensor
NEB6-12GM50-E2	231710	Inductive sensor

Directives and Standards / Direktiivit ja standardit

EU-Directive EU-direktiivi	Standards Standardit
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN IEC 60947-5-2:2020-03

EU-Directive EU-direktiivi	Standards Standardit
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

Affixed CE Marking / Kiinnitetty CE-merkintä



Signatures / Allekirjoitukset

Mannheim, 2023-09-15

i.V. Ulrich Ehrenfried
Head of Innovation Unit
Electromagnetic Sensors

i.V. Thorsten Schieck
Product Manager Electromagnetic
Sensors

The English version represents the signed original.
Englanninkielinen versio on allekirjoitettu alkuperäisversio.