

原始说明书

1. 标志

| |
|---|
| 超声波式接近开关 超声波传感器 UB*, UC*, UM*, 3RG6*, 6GR6* 双张材料传感器 UD* 接头传感器 UG* 标签传感器 UL* |
|---|

类型代码中标有星号 (*) 表示设备版本的占位符。

| |
|--|
| Pepperl+Fuchs 集团 Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, 德国 |
| 网站: www.pepperl-fuchs.com |

2. 目标群体、人员

负责计划、装配、调试、运行、维护和拆卸的设备操作员。
只允许经过适当培训并取得相应资格的人员进行设备架设、安装、调试、操作、维护和拆卸。经过培训并具备资格的人员必须已阅读并理解使用说明书。

在使用之前，请先熟悉本设备。仔细阅读说明手册。

3. 参阅更多文档

请遵守适用于预期用途和操作位置的指令、标准和国家法律。
相应的数据表、手册、符合性声明、EU 型式检验证书、各种认证证书以及控制图纸（如适用）均是对本文档的补充。您可以在 www.pepperl-fuchs.com 中找到这些信息。

有关具体设备信息（例如生产年份），请扫描设备上的二维码。或者，在网站 www.pepperl-fuchs.com 上的序列号搜索框中输入序列号。

有关具体设备信息（例如生产年份），请扫描设备包装上的二维码。或者，在网站 www.pepperl-fuchs.com 上的序列号搜索框中输入序列号。

4. 预期用途

该设备仅批准用于适当和预期的用途。忽视这些说明将会导致一切保修失效，而制造商将不会承担与之相关的任何责任。

只能在工业场所使用该设备。

该设备是一种用于介质空气中的电气设备。该设备通过超声波检测物体。

该设备只能在规定的环境和工作条件下使用。

5. 不当使用

如果不按预期用途使用该设备，则无法确保对人员和设备的保护。

6. 固定和安装

请勿安装已损坏的设备。

安装该设备时应确保设备不会受到机械危险的影响。

确保没有漏装任何紧固件。

遵守螺钉的拧紧扭矩。

只能使用制造商指定的附件。

在安装和维护之前，必须断开该设备与电源的连接。只有在操作所需的所有电路完全装配和连接后，才能启用电源。

在插入或拔下端子之前，请先断开该设备的连接。

在插入或拔下插头之前，请先断开该设备的连接。

7. 操作、维护、维修

请勿使用已损坏的设备。

请勿维修、改造或改动该设备。

如果存在缺陷，务必使用原装设备更换该设备。

在插入或拔下端子之前，请先断开该设备的连接。

在插入或拔下插头之前，请先断开该设备的连接。

8. 供货、运输、处置

检查包装和物品是否损坏。

检查您是否已收到每件货物，以及收到的货物是否是您订购的货物。

保留原始包装。请务必以原始包装存储和运送该设备。

请将设备存放在清洁干燥的环境中。必须考虑允许的环境条件，请参见数据表。

设备、内置部件、包装和内含的任何电池都必须按照相应国家/地区的适用法律和准则进行处置。