
Definindo Novos Padrões de Sinalização.

IO-Link

Torre de sinalização com IO-Link

Informe, alerte e monitore processos – com mais de um milhão de cores em até nove segmentos.



Your automation, our passion.

PEPPERL+FUCHS

Torre de sinalização com IO-Link

Flexibilidade incomparável. Projetada para durar.

Seja para sinalização de área total ou para diferentes padrões luminosos em aplicações que vão de alarmes ao monitoramento de nível, as torres de sinalização com IO-Link tornam isso possível. Elas são excepcionalmente robustas e podem ser utilizadas em praticamente qualquer ambiente industrial.

A torre de sinalização oferece até nove segmentos, cada um configurável e controlável individualmente. Além da seleção flexível de cores em todo o espectro RGB, é possível escolher entre modos contínuo, intermitente, estroboscópico ou rotativo. O brilho também pode ser ajustado facilmente via software. Para maior proteção de pessoas e da planta, a sirene de 105 dB emite um alarme acústico com dez tons configuráveis e quatro níveis de volume.


A lâmpada compacta, com um diâmetro de apenas 55 mm, oferece oito cores predefinidas, bem como uma função tátil intuitiva para facilitar a confirmação do sinal diretamente no local.

Destaques

- Diversos modos de operação para uma ampla gama de aplicações, desde alarme até monitoramento de nível
- Conexão simples ao IO-Link via conector M12
- Sirene de 85 ou 105 dB para alerta acústico adicional, garantindo proteção de pessoas e da planta em situações de emergência
- Robustez incomparável: alto grau de proteção e ampla faixa de temperatura para uso em condições ambientais exigentes
- Torres de sinalização com até nove segmentos de cores
- Lâmpada compacta com funcionalidade de toque

Resumo dos Dados Técnicos	ICA-SL-*MCS-70MM-IO-V1	ICA-SB-*-55MM-*
Interface	IO-Link V1.1 (COM 3/Classe A)	
Grau de proteção	IP66/IP69K	
Dados ópticos	LED multicolorido (mais de 1.000.000 de cores configuráveis + 8 cores predefinidas)	
Número de segmentos	6/9	1
Dados acústicos	Multitom (105 dB/10 tons)	Multitom (85 dB/10 tons)
Funcionalidade touch	–	opcional
Faixa de Temperatura	–30 ... +60 °C	–20 ... +50 °C
Dimensões (L × A)	72,5 × 271 mm	55 × 79 mm

Para mais informações, visite
pepperl-fuchs.com/pf-io-link-light





www.pepperl-fuchs.com · Sujeito a alterações · © Pepperl+Fuchs
Impresso na Alemanha · Part nº 70204487 03/26