
Configurando nuevas señales.

IO-Link

Baliza con IO-Link

Informe, alerte y supervise los procesos, con más de un millón de colores en hasta nueve segmentos.



Your automation, our passion.

PEPPERL+FUCHS

Baliza con IO-Link

Flexibilidad incomparable y excelente resistencia

Ya sea una señalización de superficie completa o una amplia gama de patrones de luz para aplicaciones desde alarmas hasta monitorización de nivel, las balizas IO-Link lo hacen posible. Tienen una resistencia excepcional y se pueden utilizar en prácticamente cualquier entorno industrial.

La baliza ofrece hasta nueve segmentos, cada uno de los cuales se puede configurar y controlar individualmente. Además de la selección flexible de color en todo el espectro RGB, puede elegir entre los modos continuo, intermitente, estroboscópico o giratorio. El brillo también se puede ajustar fácilmente a través del software. Para mayor protección personal y del sistema, la sirena de 105 dB emite una alarma acústica en diez tonos configurables y cuatro niveles de volumen.

La superficie de iluminación compacta, con un diámetro de solo 55 mm, ofrece ocho colores predefinidos, así como una función táctil fácil de usar para simplificar la confirmación de la señal directamente en la localización del montaje.

Aspectos destacados

- Numerosas modalidades para una amplia gama de aplicaciones, desde alarmas hasta monitorización de nivel
- Fácil conexión a IO-Link mediante el conector M12
- Sirena de 85 o 105 dB para advertencia acústica adicional destinada a la protección personal y de la planta en caso de emergencia
- Resistencia única: alto grado de protección y rango de temperatura para usar en condiciones ambientales exigentes
- Baliza con hasta nueve segmentos de color
- Superficie de iluminación compacta con funcionalidad táctil

Extracto de datos técnicos	ICA-SL-*MCS-70MM-IO-V1	ICA-SB-*-55MM-*
Interface	IO-Link V1.1 (COM 3/Clase A)	
Grado de protección	IP66/IP69K	
Datos ópticos	LED multicolor (> 1,000,000 colores configurables + 8 colores predefinidos)	
Cantidad de segmentos	6/9	1
Datos acústicos	Multitono (105 dB/10 tonos)	Multitono (85 dB/10 tonos)
Funcionalidad táctil	–	opcional
Rango de temperatura	De -30 °C a +60 °C	De –20 °C a +50 °C
Dimensiones (Ancho × Alto)	72,5 × 271 mm	55 × 79 mm

Para obtener más información, visite:
pepperl-fuchs.com/pf-io-link-light





www.pepperl-fuchs.com · Sujeto a modificaciones · © Pepperl+Fuchs
Impreso en Alemania · Nro. de parte 70206500 03/26