Bestellbezeichnung

V3-6A-E2-V19

Passiv-Verteiler 6 x M8 einfach belegt, mit 8-poligem M12-Stecker

Merkmale

- Schnelle, flexible Montage/Trennung
- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- Schutzart IP67

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Polzahl		3
UL File Number		E191152
Farbe		schwarz
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	24 V DC, max. 30 V DC
Betriebsstrom	I_B	≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit		≤ 2 A pro Kanal, ≤ 2 A pro Steckplatz, ≤ 4 A Summenstrom pro Verteiler
Ausgang		
Anzahl/Typ		6
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Mechanische Daten		
Anschlussart		6 x Buchse M8 x 1 3-polig 1 x Stecker M12 8-polig
Schutzart		IP67 nach EN 60529
Masse		ca. 117 g
Brennbarkeit		94 V-0
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529

Veröffentlichungsdatum: 2018-03-22 11:19 Ausgabedatum: 2018-03-22 204159_ger.xml

Elektrischer Anschluss



M12-Stecker -V19	M8-Buchse/Pol
P	1/4 (A)
J	2/4 (A)
T	3/4 (A)
S	4/4 (A)
G	5/4 (A)
R	6/4 (A)
A	1 ... 6/1 (+24 V)
L	1 ... 6/3 (0 V)

Polbilder



M12-Stecker -V19



M8-Buchse

Veröffentlichungsdatum: 2018-03-22 11:19 Ausgabedatum: 2018-03-22 204159_ger.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.
Pepperl+Fuchs-Gruppe www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Deutschland: +49 621 776 1111 fa-info@de.pepperl-fuchs.com
Singapur: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
PEPPERL+FUCHS SENSING YOUR NEEDS