



Bestellbezeichnung

ODZ-MAH-SUPPLY

Netzteil

Funktion

Zur stationären Spannungsversorgung der OHV-Handhelds mit RS-232-Schnittstelle.

Technische Daten

Ausgang

Ausgangsstrom	1500 mA , kurzschlussfest
Ausgangsspannung	5 V DC / 5 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Spannungsversorgung: Hohlstecker 5,5 mm Netzstecker
Masse	ca. 135 g
Abmessungen	72 mm x 52 mm x 35 mm

Normen- und Richtlinienkonformität

Richtlinienkonformität	
EMV-Richtlinie 89/336/EWG	EN 60950