



Bestellbezeichnung

PCV-USB-RS485-Converter Set

Schnittstellenkonverter USB auf RS 485

Merkmale

- Verlängerungskabel 0,8 m im Lieferumfang
- Netzgerät für 95 - 230 V AC
- Für RS485

Technische Daten

Anzeigen/Bedienelemente

Betriebsanzeige	LED rot
Datenflussanzeige	LED gelb und LED grün

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	über USB
------------------	-------	----------

Schnittstelle 1

Anschluss für	PC
Schnittstellentyp	USB

Schnittstelle 2

Anschluss für	Lesekopf
Schnittstellentyp	RS-422 / RS-485
Übertragungsrate	bis 921,6 kBit/s

Mechanische Daten

Anschlussart	Schraubklemmen für 0,14 ... 0,34 mm ² Sub-D-Stecker, 9-polig USB-Stecker Typ B
Abmessungen	70 mm x 67 mm x 22 mm

Allgemeine Informationen

Lieferumfang	USB Verbindungskabel 800 mm 24V Netzteil und V19 Anschlußkabel Converter USB - RS-485
--------------	--

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007