



### Bestellbezeichnung

**PCV-KBL-V19-STR-RS485**

Kabeleinheit mit Netzteil für Schnittstellenkonverter USB / RS 485

### Merkmale

- Netzgerät für 95 - 230 V AC

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz
Ausgangsspannung		24 V DC
Ausgangsstrom		max. 1 A

#### Schnittstelle 1

Anschluss für	Schnittstellenkonverter
---------------	-------------------------

#### Schnittstelle 2

Anschluss für	Lesekopf
---------------	----------

#### Mechanische Daten

Anschlussart	Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabel Sub-D-Buchse, 9-polig
--------------	--

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
--------	---

### Elektrischer Anschluss

BU	GND
WH	IN2/OUT2
GY	OUT1
PK	IN3/OUT3
RD	IN1