

Kabeldose, konfektionierbar

V3-GM




- Schraubklemmenanschluss
- Metallverriegelung
- UL Recognized Component

Kabeldose M8 gerade A-kodiert 3-polig, für Kabeldurchmesser 3,5 - 5 mm, konfektionierbar



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1

Anschluss		Buchse
Bauform		M8
Ausführung		gerade
Verriegelung		Schraubverbindung
Polzahl		3
Kodierung		A-kodiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A

Konformität

Schutzart		EN 60529
Steckverbindung		Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104

Zulassungen und Zertifikate

UL File Number	E363587
----------------	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Steckverbinder		
Anzugsdrehmoment		0,5 Nm
Werkzeugmontage		Kreuzrändel
Steckzyklen		min. 100
Schutzart		IP67
Anschluss		Schraubklemmen für 0,14 ... 0,5 mm ² / AWG 26 ... AWG 20

Veröffentlichungsdatum: 2024-06-03 Ausgabedatum: 2024-06-08 Dateiname: 229287_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**


Technische Daten

Kabel		
Manteldurchmesser		3,5 ... 5 mm
Aderquerschnitt		0,5 mm ² / 20 AWG max.
Montage		Schraubklemmen 0,4 Nm Druckmutter 0,2 ... 0,3 Nm
Masse		12,28 g
Material		
Steckverbinder		
Schraubverbindung		CuZn, vernickelt
Griffkörper		PBT, schwarz
Kontaktoberfläche		vergoldet (Au)

Anschlussbelegung



Anschluss



Veröffentlichungsdatum: 2024-06-03 Ausgabedatum: 2024-06-08 Dateiname: 229287_ger.pdf