

Kabelstecker, konfektionierbar

V3S-WM




- Lötanschluss
- Metallverriegelung
- UL Recognized Component

Kabelstecker M8 gewinkelt A-kodiert 3-polig, für Kabeldurchmesser 3,5 - 5 mm, konfektionierbar, Lötverbindung



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1		
Anschluss		Stecker
Bauform		M8
Ausführung		gewinkelt
Verriegelung		Schraubverbindung
Polzahl		3
Kodierung		A-kodiert
Individuelle Anpassung		Kodierung verdrehbar in 90°-Schritten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom	I _B	max. 4 A

Konformität

Schutzart		EN 60529
Steckverbindung		Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104

Zulassungen und Zertifikate

UL File Number		E363587
----------------	--	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
---------------------	--	--------------------------------

Veröffentlichungsdatum: 2024-06-03 Ausgabedatum: 2024-06-08 Dateiname: 229288_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Technische Daten

Verschmutungsgrad		3
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Anzugsdrehmoment		0,5 Nm
Werkzeugmontage		Kreuzrndel
Steckzyklen		min. 100
Schutzart		IP67
Anschluss		Ltanschluss fr max. 0,25 mm ² / AWG 24
Kabel		
Manteldurchmesser		3,5 ... 5 mm
Aderquerschnitt		0,25 mm ² / 24 AWG max.
Montage		Druckmutter 0,2 ... 0,3 Nm
Masse		10,3 g
Material		
Steckverbinder		
Schraubverbindung		CuZn, vernickelt
Griffkrper		PA, schwarz
Kontaktoberflche		vergoldet (Au)

Anschlussbelegung



Anschluss



Verffentlichungsdatum: 2024-06-03 Ausgabedatum: 2024-06-08 Dateiname: 229288_ger.pdf