




AS-Interface Passivverteiler VAZ-2T2-FK-G10-V1

- Einteiliges Gehäuse
- Einfache und schnelle Montage
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Rüttelsicherung
- Schutzart IP68 / IP69K

Passivverteiler G10, AS-Interface und Hilfsspannung auf 2 x M12



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Bauform	Buchse, gerade Flachkabelklemmen AS-Interface/ext. Hilfsspannung
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e \leq 60 \text{ V PELV}$
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e \ 2 \times \leq 4 \text{ A AS-Interface}, 2 \times \leq 4 \text{ A AUX}$
Schutzklasse	III
Überspannungsschutz	Überspannungskategorie III
Pulsspannungsfestigkeit	800 V
Normen- und Richtlinienkonformität	
Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	cULus Listed, Type 1 enclosure
Anwendungsbereich	zum Einsatz in NFPA 79 Anwendungen
Maximal zulässige Betriebsspannung	max. 32 V
UL File Number	E223772
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)

Veröffentlichungsdatum: 2024-12-12 Ausgabedatum: 2024-12-12 Dateiname: 234518_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Technische Daten

Lagertemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*
Anschluss	Flachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik Flachkabel ext. Hilfsspannung U_{AUX} : Durchdringungstechnik Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Material	
Kontakte	CuSn / Au
Gehäuse	PBT PC
Befestigungsschraube	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse	50 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben	1,65 Nm
Abmessungen	
Höhe	21,5 mm
Breite	27,7 mm
Länge	40,5 mm

Anschluss



Montage



Sie können das Gerät mit zwei Befestigungsschrauben M4 auf einer planen Montagefläche festschrauben. Die Befestigungsschrauben liegen nicht bei.