




Kabeldose V23-19-W-5M-PUR

- Robuste Bauform
- Kunststoff-umspritzt
- Ölbeständig

Kabeldose, M23, 19-polig, PUR-Kabel



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1		
Anschluss		Buchse
Bauform		M23
Ausführung		gewinkelt
Verriegelung		Schraubverbindung
Polzahl		19
Kodierung		A-kodiert
Steckverbinder 2		
Anschluss		freies Leitungsende

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 48 V AC / 60 V DC
Betriebsstrom	I_B	12 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		
Steckverbinder		-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt		-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)

Veröffentlichungsdatum: 2020-10-07 Ausgabedatum: 2020-10-07 Dateiname: 249540_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Kabel, beweglich		-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad		2
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Steckzyklen		50
Schutzart		IP68
Kabel		
Manteldurchmesser		Ø 11,6 mm
Mantelfarbe		schwarz
Adern		16 x 0,5 mm² und 3 x 1 mm²
Länge	L	5 m
Material		
Steckverbinder		
Griffkörper		PUR
Dichtung		FPM
Kontaktoberfläche		Au
Kabel		
Mantel		PUR
Aderisolation		PVC

Anschluss

