AS-Interface Passivverteiler
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR

- Einteiliges Gehäuse
- Einfache und schnelle Montage
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Öl- und abriebfeste PUR-Leitung
- Rüttelsicherung
- Schutzart IP68 / IP69K
- Halogenfrei

Passivverteiler G10, AS-Interface auf offenes Kabelende

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Bauform		Offenes Kabelende Flachkabelklemme AS-Interface
Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	≤ 60 V PELV
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	≤ 4 A
Schutzklasse		III
Überspannungsschutz		Überspannungskategorie III
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529:2000
Zulassungen und Zertifikate		
UL-Zulassung		cULus Listed, Type 1 enclosure
Anwendungsbereich		zum Einsatz in NFPA 79 Anwendungen
Maximal zulässige Betriebsspannung		max. 32 V
Maximal zulässige Umgebungstemperatur		max. 55 °C (max. 131 °F)
UL File Number		E223772
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur		-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Schutzart		IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-*

Veröffentlichungsdatum: 2024-12-12 Ausgabedatum: 2024-12-12 Dateiname: 250830_ger.pdf

Technische Daten

Anschluss		Flachkabel AS-Interface: Durchdringungstechnik Rundkabel
Material		
Kontakte		CuSn / Au
Gehäuse		PBT PC
Kabel		PUR
Befestigungsschraube		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel		
Manteldurchmesser		Ø4,3 mm
Farbe		schwarz
Adern		2 x 0,5 mm²
Länge	L	2 m
Masse		100 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben		1,65 Nm
Abmessungen		
Höhe		22 mm
Breite		27,7 mm
Länge		40,5 mm
Hinweis		Der nicht benötigte Flachkabel-Anschluss ist mit einer Dichtung verschlossen.

Anschluss

Montage



Sie können das Gerät mit zwei Befestigungsschrauben M4 auf einer planen Montagefläche festschrauben. Die Befestigungsschrauben liegen nicht bei.

Veröffentlichungsdatum: 2024-12-12 Ausgabedatum: 2024-12-12 Dateiname: 250830_ger.pdf