

DataMatrix-Tag

PGV85-CT4

- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Selbstklebende Montage
- Hohe Temperaturbeständigkeit

DataMatrix-Tag für das PGV-System

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Nummernbereich		1 ... 99999999 = TAG-Nummer (siehe Bestellinformationen)
Länge		87 mm
Breite		87 mm
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur		-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Montagetemperatur		10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit		UV-Strahlung Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h / 5%)
Chemische Beständigkeit		Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
Mechanische Daten		
Materialstärke		100 µm
Material		Polyester
Oberfläche		Polyester , glänzend

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-12 Ausgabedatum: 2025-06-15 Dateiname: 282530_ger.pdf

Technische Daten

Reißfestigkeit	≥ 50 N
Lagerung	Maximal 2 Jahre unter üblichen Lagerbedingungen.
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis ; Aushärtung 72 h
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm Edelstahl (rostfrei) : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm
Hinweis	Um die Lesbarkeit zu verbessern und den DataMatrix-Tag vor mechanischer Beschädigung zu schützen, muss der DataMatrix-Tag mit der Schutzfolie PGV25M-CD160-CLEAR beklebt werden.
Allgemeine Informationen	
Bestellinformationen	Die benötigten Tag-Nummern werden in Form von Start- und Endposition im Auftragszusatztext eingegeben. Die Bestellmenge muss zu dem spezifizierten Bereich passen.

Veröffentlichungsdatum: 2025-06-12 Ausgabedatum: 2025-06-15 Dateiname: 282530_ger.pdf