


Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

SP.MD.M16.BN.C.15.K01

- Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
- Messing vernickelt
- Gewinde M16
- Sechskantkopf
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Dichtung Chloropren
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
- Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
- Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör



Abmessungen



Veröffentlichungsdatum: 2022-10-13 Ausgabedatum: 2022-10-13 Dateiname: 291466_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Abmessungen

Details siehe Datentabelle

Legende	
1	Flachdichtung (Zubehör, nur metrische Versionen)
2	O-Ring (nur metrische Versionen)
3	Blindverschraubung
L	Gesamtlänge
SW*	Schlüsselweite
TD	Gewindegröße
TL	Gewindelänge

Technische Daten

Mechanische Daten

Gewindetyp	Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)	M16
Schutzart	IP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material	
Finish	Eigenfarbe silber
Flachdichtung	Aramidfasern gebunden mit NBR
O-Ring	Chloropren
Blindverschraubung	Messing, vernickelt
Masse	
Einzelkomponente	ca. 29 g
Verpackungseinheit	ca. 38 g
Abmessungen	
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)	16 ... 16,2 mm
Schlüsselweite (SW1)	22 mm
Gewindelänge (TL)	15,5 mm
Gesamtlänge (L)	21 mm
Anzugsdrehmoment	
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)	4 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
---------------------	--

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

EU-Baumusterprüfbescheinigung	CESI 15 ATEX 029X
Kennzeichnung	Ⓔ II 2 GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

Internationale Zulassungen

UL-Zulassung	
cULus	E305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-Zulassung	IECEx CES 15.0006X
UKCA-Zulassung	CML 22 UKEX 1267X
EAC-Zulassung	RU C-DE.AA87.B.00459/20
CCC-Zulassung	2021312313000343

Konformität

Schutzart	EN 60529
-----------	----------

Allgemeine Informationen

Liefermenge	1
-------------	---

Veröffentlichungsdatum: 2022-10-13 Ausgabedatum: 2022-10-13 Dateiname: 291466_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

Lieferumfang	Blindverschraubungen, Metall Flachdichtung Gegenmutter Kurzanleitung
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com .