

Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen

BP.NA.M16-M20S.PA.GN.K50

- Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
- Zubehör für CG.NA.* Größe M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" Kabelverschraubungen Metall
- Zubehör für CG.EM.* Größe M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" Kabelverschraubungen Metall
- Polyamid
- Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör

Abmessungen



Technische Daten

Mechanische Daten		
Schutzart		IP66 / IP68
Material		Polyamid (PA)
Finish		Eigenfarbe grün
Masse		
Einzelkomponente		ca. 0,1 g
Verpackungseinheit		ca. 40 g
Abmessungen		
Durchmesser (D)		5,8 mm
Außendurchmesser (DO)		15 mm
Stiftlänge (PL)		10 mm
Gesamtlänge (L)		14 mm
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Schlagfestigkeit		4 J
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen		

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-18 Ausgabedatum: 2024-07-18 Dateiname: 309663_ger.pdf

Technische Daten

EU-Baumusterprüfbescheinigung		IMQ 14 ATEX 012X*
Kennzeichnung		Ex II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen		
IECEx-Zulassung		IECEx IMQ 14.0004X
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Allgemeine Informationen		
Hinweis		Genaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern
Liefermenge		50
Lieferumfang		Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende Informationen		Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-18 Ausgabedatum: 2024-07-18 Dateiname: 309663_ger.pdf