



Technische Daten

Allgemeine Daten

Reichweite SU18/35: 22859 mm SU18: 2558 mm SU19: 2558 mm SU17:1: 19430 mm ML17-LL: 3148 mm MHP-FR: 1160 mm

Lichtleiterlänge I 2000 mm , konfektionierbar Lichtleiterdurchmesser d 2,2 mm Adapterform 00

Endstück Gewinde
Biegeradius min. 25 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Material

Lichtaustritt Kunststoff
Mantel Polyethylen (PE) schwarz

Kern Kunststoff

Bestellbezeichnung

FEF-PLT1-L2

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg Gewinde M8

Merkmale

- · Hohe Reichweiten erzielbar
- · Gewinde M8

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18/35; SU18; S

SU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.









Abmessungen

