



型号


IPC03-20P

数据码载体

特性

- 无源
- 32 bit 固定码空间
- 928 bit 可擦写存储空间
- 双面可读写
- 密闭外壳
- 防护等级 IP67 / IP68 / IP69K

外形尺寸



技术参数

一般说明

工作频率	125 kHz
传输速率	2 kBit/s

存储

类型 / 大小	EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit
读次数	不限
写次数	>100000
数据保存期	10 年 (55 °C)

工作条件

环境温度	-20 ... 85 °C (253... 358 K)
储存温度	-20 ... 85 °C (253... 358 K)

机械参数

防护等级	IP68 / IP69K
材料	
外壳	PC (聚碳酸酯)
填充材料	Epoxy 环氧树脂

标准认证

一般标准	
防护等级	EN 60529

提示

该载体可双面读写信息。