

Datenblatt Tab-Ex[®] 02 Serie

Zone 2/22 & Div. 2

ATEX



Ⓢ 3G Ex ic IIC T5 Gc
 Ⓢ 3D Ex ic IIIB T100°C Dc
 Ta= -20°C to +55°C

IECEX



Ex ic IIC T5 Gc
 Ex ic IIIB T100°C Dc
 Ta= -20°C to +55°C

NEC & CEC



NI CL I DIV 2 GRP A-D T5
 Class I Zone 2 Group IIC T5
 Ta= -20°C to +55°C



Technische Daten	
Betriebssystem	Android Oreo 8.1
Prozessor	Exynos 7 Octa, 1.6 GHz Octa-Core (Cortex [®] -A53)
Speicher	RAM: 3 GB, Speicherkapazität: 16 GB, erweiterbar via microSD Karte (bis zu 256 GB)
Display	1280x800 pixels (WXGA), 8", TFT, 480 nit Helligkeit, Bedienung: auch mit Handschuhen / bei Nässe & Schnee
Sensoren	Gesichtserkennung, NFC, Beschleunigungssensor, Näherungs- und Lichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall, GPS
Abmessungen	127,6 x 214,7 x 9,9 mm, 575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Betriebstemperatur	-20 °C ... +55 °C
Verbindung	<ul style="list-style-type: none"> ■ LTE Cat.6 (300Mbps) – in LTE model ■ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) ■ Wi-Fi Direct ■ Bluetooth 4.2
Sicherheit	KNOX 2.8, Gesichtserkennung
Kamera Vorder- und Rückseite	8 MP AF + 5 MP
Akku	4.450 mAh / bis zu 11 Stunden Batterielaufzeit

Mehr Informationen unter
www.ecom-ex.de und www.pepperl-fuchs.de