



Allmänna data	
Utgångs funktion	Dual slutare
Känslavstånd s_n	3 mm
Installation	i samma plan, uppbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 2,4 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,5
Reduktionsfaktor r_{V2A}	1
Reduktionsfaktor r_{St37}	1,2
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 2000 Hz
Hysteres H	typ. %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall U_d	≤ 5 V
Arbetsström I_L	4 ... 100 mA
Läckström I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul
Gränsdata	
Åtdragningsmoment befästningskruvar	0,4 Nm
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	dragfjäderklämmor
Anslutning (system)	Skruvklämmor
Ledartvårsnitt (system)	taktad upp till 2,5 mm ²
Anslutning (ventil)	Skruvklämmor
Ledartvårsnitt (ventil)	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP20

Anslutning: