



Anzahl/Typ	2 Elektronikausgänge, PNP , optisch entkoppelt optional bis zu 4 Ausgänge
Schaltspannung	extern anzulegen 24 V +/- 15 % PELV
Schaltstrom	100 mA je Ausgang
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	0 ... 45 °C (273 ... 318 K)
<b>Mechanische Daten</b>	
Schutzart	IP20
Anschluss	Video: Buchse, 15-polig Versorgung/Schnittstellen/Ein- und Ausgänge: Sub-D 15-polig
Material	
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Masse	ca. 730 g
<b>Normen- und Richtlinienkonformität</b>	
Richtlinienkonformität	
EMV-Richtlinie 89/336/EWG	EN 61326, EN 61000-6-4
Normenkonformität	
Störfestigkeit	EN 61326:2002-03
Störaussendung	EN 61000-6-4:2001
Schutzart	EN 60529