



- Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Geeignet für Anwendungen mit großen Temperaturschwankungen

WCS2-CS70-M1

Technische Daten

Allgemeine Daten

Länge	0,1 ... 327 m
Kurvenradius	≥ 500 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
--------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Materialstärke	0,5 mm
Zugbeanspruchung	≤ 6500 N
Material	Edelstahl 1.4310
Ausdehnungskoeffizient	$1,6 \times 10^{-5} / K$
Masse	240 g / m

Abmessungen

