



Marque de commande

ODZ-MAH-SUPPLY

Bloc secteur

Fonction

Pour les sources fixes d'alimentation des lecteurs portatifs OHV avec interface RS-232.

Caractéristiques techniques

Sortie

Courant de sortie	1500 mA , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de sortie	5 V DC / 5 %

Conditions environnementales

Température ambiante	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Température de stockage	-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP20
Raccordement	Alimentation électrique : connecteur creux 5,5 mm Prise de secteur
Masse	env. 135 g
Dimensions	72 mm x 52 mm x 35 mm

Conformité de normes et de directives

Conformité aux directives	
Directive CEM 89/336/CEE	EN 60950