



Referencia de pedido

ODZ-MAH-SUPPLY

Partes de la red

Función

Para fuente de alimentación fija de lectores OHV manuales con interfaz RS-232.

Datos técnicos

Salida

Corriente de salida	1500 mA , protegido contra cortocircuito
Tensión de salida	5 V CC / 5 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje	-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)

Datos mecánicos

Grado de protección	IP20
Conexión	Tensión de alimentación: conector hueco de 5,5 mm Conector de red
Masa	aprox. 135 g
Dimensiones	72 mm x 52 mm x 35 mm

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con la directiva	
Directiva EMV 89/336/EWG	EN 60950