



### Bestellbezeichnung

**PCV-KBL-V19-STR-USB**

USB-Kabeleinheit mit Netzteil

### Merkmale

- Netzgerät für 95 - 230 V AC
- Für SSI-Schnittstelle
- Für PROFIBUS DP
- Für CANopen
- Für PROFINET
- Für EtherNet/IP

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz
Ausgangsspannung		24 V DC
Ausgangsstrom		max. 1 A

#### Schnittstelle 1

Anschluss für	PC
Schnittstellentyp	USB

#### Schnittstelle 2

Anschluss für	Lesekopf
Schnittstellentyp	USB

#### Mechanische Daten

Anschlussart	Kabeldose M12 x 1 , 8-polig USB-Stecker Typ A (Standard)
--------------	---

#### Allgemeine Informationen

Lieferumfang	Netzgerät USB-Kabeleinheit
--------------	----------------------------

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007