



## Caractéristiques techniques

### Entrée

Tension Convertisseur de tension 24 V/5 V CC

### Conditions environnementales

Température ambiante -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)


### Caractéristiques mécaniques

Raccordement connecteur femelle Sub-D, 9 broches  
connecteur mâle Sub-D, 25 broches

### Câble

Longueur L 120 mm

## Raccordement électrique




## Marque de commande

### CAB-TC1200

Câble adaptateur TC1200 sur boîtier de connexion

## Raccordement électrique



## Construction mécanique

