




Passiv-Verteiler V1-8A-E-5M-PUR

- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- NPN-Version
- UL Recognized Component

Passiv-Verteiler 8fach mit Stammkabel, NPN



Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
UL File Number	E191152

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Versorgungsspannung je Modul
LED gelb	I/O-Statusanzeige

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	24 V DC, max. 30 V DC
Betriebsstrom	I_B	≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement

Veröffentlichungsdatum: 2022-03-28 Ausgabedatum: 2022-03-28 Dateiname: 259980_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Technische Daten

Strombelastbarkeit		≤ 2 A pro Kanal, ≤ 4 A pro Steckplatz, ≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler
Ausgang		
Anzahl/Typ		8
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529
Entflammbarkeit		DIN EN 50265-2-1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		Gehäuse: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Mechanische Daten		
Anschlussart		8 x Buchse M12 x 1 4-polig Stammkabel
Schutzart		IP65/IP67
Material		
Kontakte		Cu-Legierung
Kontaktoberfläche		Au
Gehäuse		PBT
Gewindebuchsen		PBT
Kabel		PUR
Dichtung		O-Ring: NBR
Aderisolation		PVC
Kabel		
Manteldurchmesser		Ø 8,5 mm
Biegeradius		> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 7,5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbe		schwarz
Adern		Signalleitung (4): 8 x 0,34 mm ² (AWG 22) Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 3 x 0,75 mm ² (AWG 18)
Leiteraufbau		19 x 0,15 mm Ø und 42 x 0,15 mm Ø
Länge	L	5 m
Masse		ca. 765 g





Anschluss



Steckplatz/Pin (Signaleingang)	Farbe
1 / 4 (A)	WH
2 / 4 (A)	GN
3 / 4 (A)	YE
4 / 4 (A)	GY
5 / 4 (A)	PK
6 / 4 (A)	RD
7 / 4 (A)	BK
8 / 4 (A)	VT
1-8 / 1 (UN)	BN
1-8 / 3 (0 V)	BU
1-8 / 5 (PE)	GN/YE



Zubehör

	MH 05-SACB-8	Montagehilfe für Passiv-Verteiler für die Hutschiene
	MH V1-BIT M12	Steckaufsatz für M12
	MH V1-SCREWDRIVER	Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)
	VAZ-V1-B3L	Blindstopfen für M12-Buchsen

Veröffentlichungsdatum: 2022-03-28 Ausgabedatum: 2022-03-28 Dateiname: 259980_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com