



### Bestellbezeichnung

**PGV33M-CB19-RD**

PGV-Farbband rot

### Merkmale

- Selbstklebende Montage
- Hohe mechanische Beständigkeit

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Länge	33 m
Breite	19 mm
Außendurchmesser	80 mm
Innendurchmesser	25 mm ( Rollenkern )
Farbe	rot

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Lagertemperatur	12 ... 25 °C (53,6 ... 77 °F)
Montagetemperatur	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit

#### Mechanische Daten

Materialstärke	130 µm
Material	PVC
Ausdehnungskoeffizient	180 %
Reißfestigkeit	28 N/cm
Klebkraft	Durchschnittswerte (FTM2) Stahl : 2,4 N / 10 mm Bandrücken : 2,1 N / 25 mm