




Abmessungen



Bestellbezeichnung

VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Drahtbrücke für Schaltschrankmodule mit Feder- oder Schraubklemmen

Merkmale

- Zum Brücken von AS-Interface und AUX von einem Modul zum Nächsten

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	48 V
Strombelastbarkeit	8 A bei 40 °C DIN VDE 0298 Teil 4 HD 516/VDE 0298-300

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fest verlegt
---------------------	---

Mechanische Daten

Aderquerschnitt	Kupfer feindrähtig 0,75 mm ²
Material	
Aderisolation	PVC
Kabel	H05V-K, Nennspannung 300/500 V
Farbe	braun, blau
Anschlussmöglichkeiten	für Feder- und Schraubklemmen geeignet
Kabellänge	60 mm
Brennbarkeit	
Kabel	flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Hinweis	Jeweils 100 blaue und 100 braune Drahtbrücken pro Verpackungseinheit