



Bestellbezeichnung

PGV-DMC-CP

Data-Matrix-Controlcode für System
PGV

Merkmale

- Hohe chemische Beständigkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Einfache Montage durch Schraubbefestigung
- Abriebfeste Laserbeschriftung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nummernbereich 1 ... 99999 = Controlcode-Nummer (siehe Bestellinformationen)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)

Lagertemperatur -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)

Witterungsbeständigkeit UV-Strahlung

Feuchtigkeit

Chemische Beständigkeit

Öle

Fette

Kraftstoffe

schwache Säuren

Mechanische Daten

Material PC/ABS , Stahl, verzinkt