

**Merkmale**

- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22

**Abmessungen (mm)****Technische Daten****Elektrische Daten**

Betriebsspannung	230 V
Vorschaltgerät	elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät
Leuchtentyp	Leuchtstoff-Handleuchte
Lampen	Osram / Radium PLL 2G11 4-Pin
Anzahl Lampen	1
Leistung	18 W
Durchmesser Lampenabdeckung	56 mm
Initial-Lumen	1200 lm

**Mechanische Daten**

Befestigung Deckel	M8-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Schutzart	IP66 / IP67
Kabeleingang	Ex-d-Kabelverschraubung montiert in M20-Gewinde
Material	
Endkappen	Aluminium
Lampenabdeckung	Polycarbonat
Masse	ca. 1,5 kg
Abmessungen	

A	485 mm
Befestigung	2 x gegossene Aufhängehaken

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
---------------------	-------------------------------

**Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen**

EG-Baumusterprüfbescheinigung	BAS 00 ATEX 2075X
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse	⊕ II 2 GD Ex d IIB T5 Ex tD T100° A21 IP66/67

**Konformität**

Schutzart	EN 60529
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Ergänzende Informationen	Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> .