



Tablet Computer



Tab-Ex02-DZ1-WIFIQAT-ANDNS00..

- Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
- Accessories und Peripheriegeräte ermöglichen einen breiteren Einsatzzweck
- Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
- NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
- GPS
- Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Plattform
- Aktuellste verfügbare Android Version für dieses Gerät

Tab-Ex 02 DZ1 (DIV 1 & Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, ohne Kamera, mit microSD-Karte, Version für Katar

Technische Daten

Hardware

| | |
|--------------------------|---|
| Prozessor | Exynos 7 Octa, 1,6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) |
| Arbeitsspeicher | RAM 3 GByte |
| optionaler Datenspeicher | Micro SD-Karte bis zu 256 GByte |
| interner Datenspeicher | 16 GByte |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Geomagnetic, Hall Sensor, Gesichtserkennung |

Anzeigen/Bedienelemente

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Display | Bedienung auch mit Handschuhen |
| Touchscreen-Technologie | kapazitiv multi-touch |
| Typ | TFT, LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,31 cm |
| Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) |
| Helligkeit | 480 nit |
| Farben | 16 Mio. |

Elektrische Daten

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Akkutyp | Li-Ion-Akku 16,91 WH 3,8 V 4450 mAh |
| Betriebsdauer | bis zu 11 h |

Kommunikation

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| GPS-Sensor | GPS, Glonass, Beidou |
| USB | USB 2.0 |
| Verbindungen | Wi-Fi Direct, NFC, ANT+ |

Software

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Betriebssystem | Android™ |
| Sprachen | Deutsch Englisch (Standard) |
| Sicherheit | Samsung KNOX 3.2 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
|---------------------|-------------------------------|

Mechanische Daten

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Schutzart | IP64 |
| Masse | 1250 g |
| Abmessungen | H x B x T 162 mm x 256 mm x 33,3 mm |

Veröffentlichungsdatum: 2020-12-09 Ausgabedatum: 2020-12-09 Dateiname: 480982-100278_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com












Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS













Technische Daten

| Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | | |
|---|--|---|
| ATEX-Zulassung | | |
| ATEX-Zertifikat | | SIRA 19 ATEX 1017 X |
| ATEX-Kennzeichnung | | Ⓜ II 2G Ex db ia op is IIC T5 Gb Ⓜ II 2D tb ia op is IIIC T100°C Db |
| Internationale Zulassungen | | |
| CSA-Zulassung | | |
| CSA-Zertifikat | | 19.80012318X |
| Zugelassen für | | Class I, II, Division 1, Groups A-G T5 Class I, Zone 1, AEx db ia op is IIC T5 Gb Zone 21 AEx tb ia op is IIIC T100°C Db |
| IECEX-Zulassung | | |
| IECEX-Zertifikat | | IECEX SIR 19.0012X |
| IECEX-Kennzeichnung | | Ex db ia op is IIC T5 Gb Ex tb ia op is IIIC T100°C Db |
| Zugelassen für | | Katar |
| Allgemeine Informationen | | |
| Lieferumfang | | Tab-Ex® 02 Akku Stylus-Halterung S Pen Safety Box USB-Kabel Reiseladegerät Dokumentation Micro SD-Karte |

Zubehör

| | | |
|---|--|---|
|  | TC T02 (UK) TRAVEL CHARGER | Reiseladegerät |
|  | LC T01 X1 | Ledertasche |
|  | CH T01 X1 | Brustgurt-Tragesystem |
|  | Carrying Strap (cushioned) | Tragegurt (gepolstert) für Ledertaschen |
|  | VH T01 X1e Vehicle Holder (passiv) Non-Ex | Fahrzeughalterung |
|  | CC S01-R | KFZ-Ladestation |
|  | ST T02 X2 S Pen | S Pen |
|  | S Pen Tips u. Tweezers | Pinzette zum Entfernen von Stiftspitzen und Spitzen für ST T02 X2 |
|  | LC T01 X2 | Ledertasche für Tab-Ex® 01 und 02 D2/Z2/DZ2 |
|  | CH T01 X2 | Brustgurt-Tragesystem |
|  | SB T01 Safety Box für Tab-Ex 01 / 02 DZ1 | Safety Box |

Zubehör

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
|  | TC T02 (EU) Travel Adapter | Reiseladegerät |
|  | TC T02 (US) Travel Adapter | Reiseladegerät |
|  | TC T02 (AU) Travel Adapter | Reiseladegerät |
|  | Samsung EVO PLUS microSDXC | microSD-Karte 256 GB für Tab-Ex® 02 |
|  | PC T01 | USB Verbindungskabel |
|  | BC T01 | Gürtelschleife mit Karabiner |
|  | PSA1uB1E-E | Micro-USB zu Ethernet Adapter |
|  | Tether ST 01 Stylus | Halteschleife für Stylus |
|  | DS T01 X1 (EU) | Dockingstation |
|  | DS T01 X1 (US) | Dockingstation |
|  | DS T01 X1 (UK) | Dockingstation |
|  | DS T01 X1 (AU) | Dockingstation |