



Lautsprecher-Mikrofon

RSM-EX01B..-Z2EUR-1BBL...ST



- Extrem lange Betriebslaufzeiten bei hoher Sprachlautstärke – bis zu 78 Stunden
- Übertagende Lautstärke und Audio-Performance – bis zu 103 dB
- Gute Bedienbarkeit, auch mit Handschuhen
- Lone-Worker-Ready (optionaler SOS Button)
- PTT, Lautstärke, SOS sowie weitere multifunktionale Buttons
- 2200 mAh Li-ion Akku für eine extrem lange Betriebslaufzeit
- Sprachliches Feedback beim Wechsel einzelner Modi
- Magnetisches Ladekabel und optionale Ladeschale
- Bereit für IoT: "Custom Service Load" erlaubt individuelle Button-Konfigurationen, um spezielle Befehle an Server oder IoT-Schalter zu senden (speziell für die Ex-Handy 10 Serie).

RSM-Ex 01, Bluetooth, Zone 2/22, Version für Europa



Anschluss



Technische Daten

Anzeigen/Bedienelemente

Tasten	PTT-Taste, mit Handschuhen bedienbar Multifunktionstaste auf der Vorderseite Lautstärke lauter / leiser Kanal aufwärts / abwärts Ein-/Aus-Schalter Red Button
--------	--

Audiodaten

Schallpegel	bis zu 103 dB
-------------	---------------

Elektrische Daten

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-27 Ausgabedatum: 2023-06-27 Dateiname: 480984-100019_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com



Technische Daten

Akkutyp	Li-Ion-Akku 3,7 V 2200 mAh
Betriebsdauer	Stand-By-Zeit: ca. 74 h Tatsächliche Nutzungs-/Betriebsdauer abhängig von Benutzung und eingestelltem Schallpegel (Siehe Tabelle "Laufzeiten")
Kommunikation	
Bluetooth	ja
NFC	ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP 64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx) IP 67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen	
ATEX-Zulassung	
ATEX-Zertifikat	IBExU20ATEXB007 X
ATEX-Kennzeichnung	Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc X Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP 64 X
Internationale Zulassungen	
IECEX-Zulassung	
IECEX-Zertifikat	IECEX IBE 20.0004X
IECEX-Kennzeichnung	Ex ic IIC T4 Gc X Ex ic IIIC T135°C Dc IP 64 X
Zugelassen für	Europa
Allgemeine Informationen	
Lieferumfang	RSM-Ex Ladekabel Ladegerät Sicherheitshinweise Dokumentation

Passende Systemkomponenten

	TAB-EX03-DZ2-WIFIEUR-CN-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WIFIEUR-CN-000-NC	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, ohne Ladegerät, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WIFIEUR-CS-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WIFIEUR-CS-000-NC	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WiFi, mit Kamera, mit microSD-Karte, ohne Ladegerät, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WWANBHR-CN-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, Version für Bahrain
	TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-CN-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-CN-000-NC	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, ohne Ladegerät, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-CS-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, mit microSD-Karte, Version für Europa
	TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-CS-000-NC	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, mit microSD-Karte, ohne Ladegerät, Version für Europa

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-27 Ausgabedatum: 2023-06-27 Dateiname: 480984-100019_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Passende Systemkomponenten

	TAB-EX03-DZ2-WWANBHR-NN-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, ohne Kamera, Version für Bahrain
	TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-NN-000-..	Tab-Ex 03 DZ2 (Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, ohne Kamera, Version für Europa
	Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCEB..	Smart-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, Camera Only Mode, globale Version
	Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDCES..	Smart-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera und eSENTINEL App, globale Version
	Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDC00..	Smart-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, globale Version
	Smart-Ex02-ROW-DZ2AIC-ANDN00..	Smart-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, ohne Kamera, globale Version
	Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDCEB..	Ex-Handy 10 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, eBARCODE App vorinstalliert, globale Version
	Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDC00..	Ex-Handy 10 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, globale Version
	Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDN00..	Ex-Handy 10 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, ohne Kamera, globale Version
	RSM-HS 01-W	Leichtes Duplex-Headset

Zubehör

	EXT-C2LCOIL	Clip2Loop Spiral Haltegurt
	MINI QD LOOP	Mini QD Loop
	RL ID01	Einziehbares Lanyard für vielseitige Einsatzzwecke
	CC S01-R	Kfz-Ladegerät mit USB-A-Buchse für vielseitige Einsatzzwecke
	DS RSM 01	Dockingstation für RSM
	TC S02 Travel Charger (EU/UK/US/AU)	Reiseladegerät für vielseitige Einsatzzwecke
	Charging Cable RSM	USB-Ladekabel für RSM
	RSM-HS 01-W	Leichtes Duplex-Headset

Betrieb

Laufzeiten**

Nutzungsdauer in % mit typischen Benutzerprofilen Sprechen / Hören / Standby	100% (Level 15 Medien; Level 8 Telefonanruf)	75% (Level 10 Medien; Level 4 Telefonanruf)	25% (Level 3 Medien; Level 2 Telefonanruf)
5 / 5 / 90	50 h	64 h	71 h
25 / 25 / 50	22 h	44 h	64 h
50 / 50 / 0	13 h	31 h	57 h

**ermittelte Laufzeiten am Smart-Ex 02 basierend auf RSM-Ex 01 BT Softwareversion 1.0.0