



VisuNet RM Shell PRO Lizenzschlüssel

VISUNET-RM-SHELL4-PRO

- Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen
- Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen
- Desktop Sharing: Klonen eines Remote-Monitors ermöglicht Simultanzugriff auf Host-System von mehreren Remote Monitoren aus (RM Shell 4.0.3)
- Citrix Receiver: Direktzugriff eines Remote Monitors auf Citrix-XenApp/XenDesktop-Infrastruktur (RM Shell 4.0.3)
- Raritan KVM-Profil: Der Client ermöglicht eine direkte Verbindung zum Raritan Dominion KX II-101 V2 KVM-Schalter

Funktion

VisuNet Remote Monitore (VisuNet RM) von Pepperl+Fuchs sind Thin-Client- Lösungen für den Industriebedarf, auf die der Nutzer über eine moderne und einfache Benutzerschnittstelle zugreifen kann. Die Firmware eines VisuNet RM („VisuNet RM Shell“) erlaubt dem Anwender einen leichten Zugriff auf Anwendungen, die über Ethernet auf einem Prozessleitsystem laufen. Mit dem Lizenzschlüssel RM Shell 4.0 Pro lassen sich in RM Shell 4.0 weitere Features freischalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Feature-Matrix. Sie zeigt, welche PRO-Lizenz-Features in welcher RM-Shell-Version freigeschaltet sind.

Technische Daten

Software	
Betriebssystem	basiert auf Microsoft Windows Embedded Standard 7
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	
Verfügbare Lizenzen	1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "Pro"-Features auf einem VisuNet Remote Monitor mit vorinstallierter RM Shell 4.x
Installation	RM-Shell-4.x-Lizenzen können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote Monitore mit vorinstallierter VisuNet RM Shell 4.x

Veröffentlichungsdatum: 2023-12-11 Ausgabedatum: 2023-12-11 Dateiname: 547745_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Lizenz-Bundle

Produkt	Anzahl Lizenzen	Artikelnummer
VISUNET-RM-SHELL4-PRO-5	5	548005
VISUNET-RM-SHELL4-PRO-10	10	548006
VISUNET-RM-SHELL4-PRO-30	30	548007

Freigeschaltete Features in der PRO-Lizenz (#547745)

Features	RM Shell 4.0.1	RM Shell 4.0.2	RM Shell 4.0.3	RM Shell 4.1.0	Beschreibung
Vorkonfigurierbarer Webbrowser Internet-Explorer-basiert	x	x	x	x	Schneller HTML-Browser basierend auf dem Internet Explorer zur Darstellung von Webseiten. Bedienerzugriff kann auf vorkonfigurierte Webseiten beschränkt werden.
Vorkonfigurierbarer Webbrowser, Chrome-Engine-basiert	-	-	x	x	Schneller HTML5-Browser basierend auf der Google Chrome Engine zur Darstellung von Webseiten. Bedienerzugriff kann auf vorkonfigurierte Webseiten beschränkt werden.
Citrix Receiver 4.4	-	-	x	x	Aktuelle Version des Citrix Receiver Clients, kompatibel mit Citrix XenApp & XenDesktop.
Desktop Sharing	-	-	x	x	Klonen eines Remote Monitors ermöglicht die Darstellung des Desktops auf anderen VisuNet Remote Monitoren (RM Shell 4.0.3 oder neuer)
Raritan-KVM-Profil	-	-	-	x	Client ermöglicht Direktverbindung zu Raritan Dominion KX II-101 V2 KVM Switch

Veröffentlichungsdatum: 2023-12-11 Ausgabedatum: 2023-12-11 Dateiname: 547745_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

